

Garant**Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 35 darabos, Típus: SD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	638025 SD
GTIN	4062406061401
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR habszivacs betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

A Surface Drive közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes (pl. collos csavarokat) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. A Wobble-Fix toldószárak bizonyos szögben megbillenthetőek, és kattanással rögzíthetőek.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M22 és 1/4 – 7/8 col menettel (amerikai colméretek) és belső hatlapú csavarokhoz M5 – M18 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

6-szög dugókulcs fejek, Surface Drive: 19 db 642325 sz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 8 db 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret

Toldószárak „Wobble-Fix”: 2 db 641129 sz. 125; 250 méret

Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret

Toldószár: 1 db hasonló mint a 650002 sz. 5 méret, 7/16 col E 11,2 hatszög meghajtás - 1/2 col négyszög hajtott oldal

Közdarabok / átalakító dugók: 2 db, hasonló mint a 649500 sz.

négyszög meghajtás 3/8 col - négyszög hajtott oldal 1/2 col

négyszög meghajtás 1/2 col - négyszög hajtott oldal 3/8 col

Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2×6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

Műszaki leírás

Surfacedrive kulcsnyílás tartomány	8-34 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	35
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Profil	6-szög
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Hossz	510 mm
Szélesség	294 mm
Magasság	61 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus	640025
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642325 18
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642325 16

6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642325 12
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642325 11
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
easyPick kisalkatrész tartóMagasság 50 mm Szélesség × mélység G-ben / típus 2X3/1	951251 2X3/1
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
PUR habszivacs betét Készlethez 638025	630304 638025
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642325 30
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 34 mm	642325 34
Rendszerdoboz Típus 4-1	630310 4-1
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642325 17
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643229 7
Rendszerdoboz Típus 4	630305 4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643229 4
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642325 19
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642325 22
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642325 27
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642325 32
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642325 10
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642325 24
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642325 14
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642325 15
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 9 mm	642325 9
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643229 5
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642325 13
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6

6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642325 8
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642325 21