

**Garant****Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 32 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	638012 6
GTIN	4062406061371
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124** szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR habszivacs betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően. 642229 sz. 6-szög dugókulcs fejekkel.

**Felhasználás:**

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel és belső hatlapú csavarokhoz M5 – M18 menettel.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalom:**

Dugókulcs fejek: 18 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret

6-szög dugókulcs fejek: 8 db 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret

Toldószárak: 3 db 641029 sz. 75; 125; 250 méret

Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

**Figyelem:**

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2×6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

**Műszaki leírás**

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-34 mm
Tartalom (db)	32
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Hossz	510 mm
Szélesség	294 mm
Magasság	61 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643229 5
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
Rendszerdoboz Típus 4	630305 4
Rendszerdoboz Típus 4-1	630310 4-1
PUR habzivacs betét Készlethez 638012	630304 638012
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641029 75
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643229 4
easyPick kisalkatrész tartó Magasság 50 mm Szélesség × mélység G-ben / típus 2X3/1	951251 2X3/1
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus	640025
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643229 7
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2