


Garant**Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 32 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	639062 6
GTIN	4062406061395
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR habszivacs betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M22 menettel és belső Torx®-hoz M5 – M14 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 18 db 642229 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 8 db 643629 sz. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret

Toldószárak: 3 db 641029 sz. 75; 125; 250 méret

Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2x3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2x6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-34 mm
Tartalom (db)	32
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Hossz	510 mm
Szélesség	294 mm
Magasság	61 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642229 8
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642229 30
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642229 21
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642229 15
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642229 32
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
Rendszerdoboz Típus 4-1	630310 4-1
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642229 22
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus	640025
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642229 10
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642229 24
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX30	643629 TX30

easyPick kisalkatrész tartó Magasság 50 mm Szélesség × mélység G-ben / típus 2X3/1	951251 2X3/1
PUR habszivacs betét Készlethez 639062	630304 639062
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642229 12
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642229 18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642229 13
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642229 19
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX60	643629 TX60
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642229 14
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 34 mm	642229 34
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX25	643629 TX25
Rendszerdoboz Típus 4	630305 4
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642229 17
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX40	643629 TX40
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX55	643629 TX55
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX27	643629 TX27
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642229 11
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641029 75
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX45	643629 TX45
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642229 27
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642229 16
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX50	643629 TX50