

Garant**6-szög rátűzőkulcs készlet, 1/2 col négyszög 10 darabos, Fejek száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	639402 10
GTIN	4062406061418
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:****Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;****Dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.**Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.****Felhasználás:**

Belső hatlapú csavarokhoz M5 – M27 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Rátűzőkulcsok

6-szög: 10 db 643229

4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Tartalom (db)	10
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-19 mm
Profil	6-szög rátűzőkulcs

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Hossz	257 mm
Szélesség	147 mm
Magasság	45 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	5×10
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Rendszerdoboz Típus 2	630310 2
Rendszerdoboz Típus 2	630305 2
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643229 4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643229 5
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643229 7
PUR habszivacs betét Készlethez 639402	630304 639402
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 17 mm	643229 17
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 19 mm	643229 19