

**Garant****Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz, 1/2 col négyszög 10 darabos, Fejek száma: 10**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	639501 10
GTIN	4062406061432
Árucikk kategória	61A

## Leírás

**Kivitel:****Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;****Dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.**Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.**Felhasználás:**

Belső Torx® csavarokhoz M4 – M14 menettel.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalom:**

Rátűzőkulcsok

Torx®-hoz: 10 db 643629

TX20; TX25; TX27; TX30;

2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

## Műszaki leírás

Tartalom (db)	10
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög	1/2 coll

Hossz	257 mm
Szélesség	147 mm
Magasság	45 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	5×10
Termék fajtája	Dugókulcs fej

## Tartozék

Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX27	643629 TX27
PUR habszivacs betét Készlethez 639501	630304 639501
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX50	643629 TX50
Rendszerdoboz Típus 2	630305 2
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX30	643629 TX30
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX60	643629 TX60
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX40	643629 TX40
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX55	643629 TX55
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX45	643629 TX45
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX20	643629 TX20
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX25	643629 TX25