

**Garant****12-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	642129 16
GTIN	4062406061562
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A **szoros illesztésű kulcsnyílások** kímélik a csavarfejeket és az anyákat. **Vékonyfalú** a nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz. 12-szög (kettős hatszög) a csavarfejeket és anyákat kímélő **HT-Drive** profillal.

**Szabvány:****DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

GARANT és HOLEX 12-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642132 sz.; HOLEX: 642122 sz.).

**Műszaki leírás**

Hossz	38 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Profil oldali Ø	22,6 mm

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3124
Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej