

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 50/15mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 8
Lapkaméret	15 mm
Könyökemelő csavar	259018 7
Közélpeltolódás L ₃	35 mm
Teljes hossz L	350 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Beállítási szög κ	93 fok
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Alátétlapka	259031 28
Kés ISO kódja	A50U PDUNR/L15
Befogási magasság L ₂	48 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	63 mm
Rugó készlet	259044 2
Szár Ø D _s	50 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500