

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 50/15mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Lapkaméret	15 mm
Kés ISO kódja	A50U PDUNR/L15
Rugó készlet	259044 2
Rugós csap készlet	259047 2
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Könyökemelő csavar	259018 7
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	63 mm
Teljes hossz L	350 mm
Alátétlapka	259031 28
Befogási magasság $L_2$	48 mm
Középtolódás $L_3$	35 mm
Könyökemelő	259015 8
Szár Ø $D_s$	50 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500