

 GRIDLINE**Szerelőkocsi fiókokhoz, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 860/0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

36×20G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 40×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 930744 sz. vagy 930746 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Anyagvastagság: 1,2 mm

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Magasságállítás osztása: 25 mm

Hengerzár: Moduláris betét

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 885 mm

Szélesség: 1000 mm

Mélység: 600 mm

Hasznos magasság: 600 mm

Fiókház magassága: 700 mm
Maximális teherbírás: 600 kg

Műszaki leírás

Fiókház magassága	700 mm
Magasság	885 mm
Mélység	600 mm
Maximális teherbírás	450 kg
Hasznos magasság	600 mm
Súly	65 kg
Kerék Ø	125 mm
Szélesség	1000 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×20G

Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	930744 50
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930744 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930746 75
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	930746 250
	930744 300

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap
magasság 300 mm

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap
magasság 200 mm

930746 200

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap
magasság 300 mm

930746 300

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap
magasság 75 mm

930744 75

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap
magasság 100 mm

930746 100

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap
magasság 150 mm

930744 150

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap
magasság 125 mm

930746 125

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap
magasság 200 mm

930744 200

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap
magasság 250 mm

930744 250

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap
magasság 125 mm

930744 125

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap
magasság 150 mm

930746 150