

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 36×20G, Magasság: 1500mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 930735 1500   |
| GTIN              | 4062406062385 |
| Árucikk kategória | 9GK           |

**Leírás****Kivitel:**

40×24G szerszámszekrény-ház, 36×20G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

**Alkalmazható:**

930743, 930744, 930745, 930746 sz. fiókokhoz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

**Műszaki leírás**

|  |         |
|--|---------|
| Fiókok hasznos magassága                 | 1400 mm |
| Hasznos magasság                         | 1400 mm |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen    |
| Mélység                                  | 600 mm  |

|  |  |
|--|--|
| Súly   | 61 kg  |
| Ajtók száma                                      | 0  |
| Magasság   | 1500 mm  |
| Szélesség  | 1000 mm  |
| Mélység G-ben                                    | 24   |
| Szélesség G-ben                                  | 40   |
| Kivitel  | önállóan felszerelhető   |
| Maximális teherbírás                             | 4000 kg  |
| Kihúzható polclapok száma                        | 0  |
| Fiókok száma                                     | 0  |
| Anyagvastagság                                   | 1,2 mm   |
| Fiókkihúzás                                      | Kihúzás elleni reteszelés                                      |
| Magasságállítás osztása                          | 25 mm  |
| Hengerzár  | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben | 36x20G   |
| Termék fajtája                                   | Szerszámszekrény-ház   |

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21