

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/7**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931005 800/7
GTIN	4062406062422
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 20×24

Magasság: 800 mm

Szélesség: 600 mm

Mélység: 700 mm

Hasznos magasság: 700 mm

Fiókok hasznos magassága: 700 mm

Fiók hasznos szélessége: 500 mm

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Hasznos magasság	700 mm
Magasság	800 mm
Ajtók száma	0
Szélesség	600 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókok száma	7
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Súly	113 kg
Mélység	700 mm
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %

Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931043 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931043 50
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931043 75
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931043 200
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931043 150
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931035 800