

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931005 800/6
GTIN	4062406062408
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm

Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Ajtók száma	0
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókok száma	6
Szélesség	600 mm
Hasznos magasság	700 mm
Magasság	800 mm
Súly	104 kg
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Mélység	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítós osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

---

**Tartozék**

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931043 100
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931043 50
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931043 125
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931043 300
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931043 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931035 800