

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/7**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931005 1000/7
GTIN	4062406062439
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasításokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 20×24

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 600 mm

Mélység: 700 mm

Hasznos magasság: 900 mm

Fiókok hasznos magassága: 900 mm

Fiók hasznos szélessége: 500 mm

Műszaki leírás

Fiókok hasznos magassága	900 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Magasság	1000 mm
Szélesség	600 mm
Súly	123 kg
Fiókok száma	7
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Hasznos magasság	900 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	300 mm
Ajtók száma	0
Mélység	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %

Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931043 75
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931043 50
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931043 300
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931043 150
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931043 100
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931043 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1000 mm	931035 1000