

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 20×24G, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931035 1000
GTIN	4062406062507
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

24×28G szerszámszekrény-ház, 20×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

**Alkalmazható:**

931043, 931045, 931046, 931048 sz. fiókokhoz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos magassága	900 mm
Magasság	1000 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	700 mm

Szélesség	600 mm
Súly	39 kg
Hasznos magasság	900 mm
Ajtók száma	0
Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	24
Kivitel	önállóan felszerelhető
Maximális teherbírás	4000 kg
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	20x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21