

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 20×24G, Magasság: 400mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 931035 400 |
| GTIN | 4062406062477 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

24×28G szerszámszekrény-ház, 20×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

Alkalmazható:

931043, 931045, 931046, 931048 sz. fiókokhoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------|
| Szélesség | 600 mm |
| Ajtók száma | 0 |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Mélység | 700 mm |
| Fiókok hasznos magassága | 300 mm |
| Hasznos magasság | 300 mm |

| | |
|--|---|
| Súly | 23 kg |
| Magasság | 400 mm |
| Mélység G-ben | 28 |
| Szélesség G-ben | 24 |
| Kivitel | önállóan felszerelhető |
| Maximális teherbírás | 4000 kg |
| Kihúzható polclapok száma | 0 |
| Fiókok száma | 0 |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 20×24G |
| Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21