

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm /  
fiókok száma: 1500/9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931105 1500/9
GTIN	4062406062682
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiókelőlap-magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	1400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26

Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
ComfortClose	nem
Ajtók száma	0
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Mélység	700 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	300 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókok hasznos magassága	1400 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	750 mm
Fiókok száma	9
Magasság	1500 mm
Súly	205 kg
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés

Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

## Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931163 300
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931163 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931163 150
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931163 100
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1500 mm	931155 1500