

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931105 800/5
GTIN	4062406062514
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiókelőlap-magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 100, 100, 125, 300

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26

Hasznos magasság	700 mm
Szélesség	750 mm
Mélység	700 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Magasság	800 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
ComfortClose	nem
Fiókok száma	5
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	115 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Ajtók száma	0
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	300 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26×24G

Termék fajtája

Szerszámszekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931163 100
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931163 300
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931163 75
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931163 125
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931155 800