

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931105 800/6
GTIN	4062406062521
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiókelőlap-magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Bordázott gumibetétt 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Magasság	800 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókok száma	6
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Hasznos magasság	700 mm
Súly	125 kg
ComfortClose	nem
Mélység	700 mm
Szélesség	750 mm
Ajtók száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931163 100
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931163 50
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931163 125
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931163 75
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931163 250
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931155 800