

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm /
fiókok száma: 1250/7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931105 1250/7
GTIN	4062406062637
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiókelőlap-magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Ajtók száma	0

Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Magasság	1250 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókok hasznos magassága	1150 mm
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Mélység	700 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
ComfortClose	nem
Fiókok száma	7
Súly	166 kg
Hasznos magasság	1150 mm
Szélesség	750 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Fiók előlap magasság	300 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931163 75
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931163 150
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931163 200
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931163 300
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931163 250
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931163 100
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1250 mm	931155 1250