

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	35 mm
Szárméret	40 mm
Fejhossz L ₁	48 mm
Könyökemelő	259015 1
Lapkaméret	19 mm
Rugó készlet	259044 1
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1906..
Teljes hossz L	250 mm
Kés ISO kódja	PSBNR/L 4040S19
Alátétlapka	259031 16
Rugós csap készlet	259047 1
Könyökemelő csavar	259018 1
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés