

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 200 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931115 800/6
GTIN	4062406062729
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókok hasznos magassága	700 mm

Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos szélessége	650 mm
ComfortClose	nem
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Fiókok száma	6
Magasság	800 mm
Mélység	700 mm
Súly	125 kg
Szélesség	750 mm
Hasznos magasság	700 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

## Tartozék

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931165 75
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931165 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931165 125
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931165 250
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931155 800
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931163 50