

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/9**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931115 1000/9
GTIN	4062406062910
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasításokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 700 mm

Hasznos magasság: 900 mm

Fiókok hasznos magassága: 900 mm

Fiók hasznos szélessége: 650 mm

Műszaki leírás

Hasznos magasság	900 mm
Mélység	700 mm
Ajtók száma	0
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Magasság	1000 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Súly	170 kg
Szélesség	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiókok száma	9
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
ComfortClose	nem

Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931165 200
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931165 100
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931165 150
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931165 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1000 mm	931155 1000
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931163 50