

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 200 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6A**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931115 800/6A
GTIN	4062406062736
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	700 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm

Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókok száma	6
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Mélység	700 mm
Magasság	800 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Ajtók száma	0
ComfortClose	nem
Szélesség	750 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Súly	127 kg
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931165 100
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931165 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931165 200
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931165 75
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931155 800