

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 200 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1250/13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931115 1250/13
GTIN	4062406062972
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	1150 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Mélység	700 mm
Magasság	1250 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Szélesség	750 mm
ComfortClose	nem
Fiókok hasznos magassága	1150 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiókok száma	13
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Ajtók száma	0
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Súly	231 kg
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem

Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

## Tartozék

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931165 75
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931165 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1250 mm	931155 1250