

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 26×24G, Magasság mm /  
fiókok száma: 1000/7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931115 1000/7
GTIN	4062406062774
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasításokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 75, 100, 100, 200, 300

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24

Magasság: 1000 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 700 mm

Hasznos magasság: 900 mm  
 Fiókok hasznos magassága: 900 mm  
 Fiók hasznos szélessége: 650 mm

## Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	900 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Magasság	1000 mm
Súly	147 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiókok száma	7
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	300 mm
Szélesség	750 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
ComfortClose	nem
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Ajtók száma	0
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0

Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

## Tartozék

Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931165 100
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931165 75
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931165 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók, 200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931165 300
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1000 mm	931155 1000
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931163 50