

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 26×24G, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931155 1500
GTIN	4062406063146
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

30×28G szerszámszekrény-ház, 26×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

Alkalmazható:

931163, 931165, 931166, 931168 sz. fiókokhoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos magassága	1400 mm
Súly	57 kg
Mélység	700 mm
Ajtók száma	0

Magasság	1500 mm
Szélesség	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	1400 mm
Mélység G-ben	28
Szélesség G-ben	30
Kivitel	önállóan felszerelhető
Maximális teherbírás	4000 kg
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház