

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1250/9A**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931115 1250/9A
GTIN	4062406062958
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Mélység	700 mm

Ajtók száma	0
Fiókok hasznos magassága	1150 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Súly	189 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiókok száma	9
Hasznos magasság	1150 mm
Bordázott gumibetétt 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Magasság	1250 mm
ComfortClose	nem
Szélesség	750 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés

Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931165 250
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931165 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931165 75
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931165 150
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1250 mm	931155 1250