

bimos

Forgózsámoly, műbőr, talpakkal



Rendelési adatok

Rendelés száma	965405
GTIN	4016849535074
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülésmagasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőfelület kimosható, fekete műbőr szövettel, körbefutó élvédővel.

Lábkereszt Ø 640 mm

Ülőlap Ø 400 mm.

Szabvány:**DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 430 - 600 mm

Ülőlap Ø: 400 mm

Lábkereszt Ø: 640 mm

Szék anyagának színe: fekete

Műszaki leírás

Lábkereszt Ø	640 mm
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Szabvány	DIN 68877

Ülőlap Ø	400 mm
Lábkereszt kivitele	Talp
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Szék anyagának színe	fekete
Ülőfelület anyaga	Műbőr
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	430 - 600 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------