

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 200 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931115 800/5
GTIN	4062406062712
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 100, 100, 125, 300

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm

Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	300 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Mélység	700 mm
Súly	115 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	700 mm
ComfortClose	nem
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Magasság	800 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Ajtók száma	0
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Szélesség	750 mm
Bordázott gumibetét 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Fiókok száma	5
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26×24G

Termék fajtája

Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931165 125
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931165 100
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931165 300
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931165 75
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931155 800