

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	40 mm
Rugó készlet	259044 1
Működő szélesség L ₄	50 mm
Könyökemelő csavar	259018 1
Teljes hossz L	250 mm
Alátétlapka	259031 16
Fejhossz L ₁	45 mm
Kés ISO kódja	PSKNR/L 4040S19
Lapkaméret	19 mm
Könyökemelő	259015 1
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1906..
Rugós csap készlet	259047 1
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés