

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 1
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1906..
Rugós csap készlet	259047 1
Alátétlapka	259031 16
Fejhossz L ₁	45 mm
Működő szélesség L ₄	50 mm
Szárméret	40 mm
Könyökemelő csavar	259018 1
Teljes hossz L	250 mm
Kés ISO kódja	PSKNR/L 4040S19
Könyökemelő	259015 1
Lapkaméret	19 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés