

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 16/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 2
Rugó készlet	259044 2
Szárméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Könyökemelő csavar	259018 2
Semleges tartó teljes L hossza	100 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	8,3 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	31 mm
Kés ISO kódja	PSDNN 1616H12
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	259031 20
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés