

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Semleges tartó L ₄ működő szélessége	12,8 mm
Sorozat	QuickTurn
Lapkaméret	12 mm
Kés ISO kódja	PSDNN 2525M12
Könyökemelő	259015 2
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Könyökemelő csavar	259018 2
Alátétlapka	259031 20
Szárméret	25 mm
Rugó készlet	259044 2
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	29 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem

Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés