

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1250/7**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 931305 1250/7 |
| GTIN | 4062406063559 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

| | |
|--|------|
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 24 |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |

| | |
|---|--|
| Fiók hasznos mélysége | 600 mm |
| Fiókok hasznos magassága | 1150 mm |
| Magasság | 1250 mm |
| Szélesség | 1000 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 900 mm |
| Mélység | 700 mm |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 36 |
| Súly | 201 kg |
| Fiók előlap magasság | 75 mm |
| Fiók előlap magasság | 100 mm |
| Fiók előlap magasság | 125 mm |
| Fiók előlap magasság | 150 mm |
| Fiók előlap magasság | 200 mm |
| Fiók előlap magasság | 250 mm |
| Fiók előlap magasság | 250 mm |
| Ajtók száma | 0 |
| Hasznos magasság | 1150 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 36×24 |
| Fiókok száma | 7 |
| Kihúzható polclapok száma | 0 |
| Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető | nem |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Terméknév attribútum | 36×24G |

Termék fajtája

Szerszámszekrény

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm | 931353 100 |
| Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 125 mm | 931353 125 |
| Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm | 931353 75 |
| Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21 | 914227 HU21 |
| Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 250 mm | 931353 250 |
| Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 200 mm | 931353 200 |
| Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 50 mm | 931353 50 |
| Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm | 931353 150 |
| Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 300 mm | 931353 300 |
| Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1250 mm | 931335 1250 |