

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 200 kg, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/10**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931315 1000/10
GTIN	4062406063627
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Szélesség	1000 mm
-----------	---------

Magasság	1000 mm
Súly	223 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Hasznos magasság	900 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Mélység	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Fiókok száma	10
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Ajtók száma	0
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés

Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931355 75
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	931355 300
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931355 100
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931355 150
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931355 125
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931355 200
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931355 250
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1000 mm	931335 1000