

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 36×24G, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931335 1000
GTIN	4062406063719
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

40×28G szerszámszekrény-ház, 36×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

Alkalmazható:

931353, 931354, 931355, 931356 sz. fiókokhoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	50 kg
Szélesség	1000 mm
Mélység	700 mm

Magasság	1000 mm
Hasznos magasság	900 mm
Ajtók száma	0
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	28
Kivitel	önállóan felszerelhető
Maximális teherbírás	4000 kg
Fiókok száma	0
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	36x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21