

Garant GRIDLINE

Fiók, 75 kg, 20×20G, Fiók előlap magasság: 150mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 930533 150 |
| GTIN | 4062406063931 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Alkalmazható:

24×24G szerszámszekrény-ház 930525 sz.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Előlapmagasság | 150 mm |
| Hasznos magasság | 125 mm |
| Súly | 11 kg |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 |
| Hasznos szélesség G-ben | 20 |

| | |
|--|--|
| Hasznos mélység G-ben | 20 |
| Felhasználási terület | Szerszámszekrény |
| Hasznos szélesség | 500 mm |
| Hasznos mélység | 500 mm |
| egyenkénti fiókkioldással | nem |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben | 20x20G |
| Termék fajtája | Fiók |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| PVC burkolat fogantyú készlethez10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 20 | 951032 20 |
| Feliratcsík készlet10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 20 | 951030 20 |
| Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10 | 951025 10 |