

Garant GRIDLINE

**Fiók, 75 kg, 20×20G, Fiók előlap magasság: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930533 100
GTIN	4062406063917
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Alkalmazható:**

24×24G szerszámszekrény-ház 930525 sz.

**Tartalom:**

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Előlapmagasság	100 mm
Súly	10 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos magasság	75 mm
Hasznos mélység G-ben	20
Hasznos szélesség G-ben	20

Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Hasznos mélység	500 mm
Hasznos szélesség	500 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×20G
Termék fajtája	Fiók

## Tartozék

Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
PVC burkolat fogantyú készlethez10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951032 20
Feliratcsík készlet10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951030 20