

Garant GRIDLINE

Fiók, 200 kg, 26×20G, Fiók előlap magasság: 75mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 930635 75 |
| GTIN | 4062406064044 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 200 kg.

Alkalmazható:

30×24G szerszámszekrény-ház 930625 sz.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 200 kg |
| Előlapmagasság | 75 mm |
| Hasznos magasság | 50 mm |
| Súly | 12 kg |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 26×20 |
| Hasznos mélység G-ben | 20 |
| Hasznos szélesség G-ben | 26 |

| | |
|--|--|
| Felhasználási terület | Szerszámszekrény |
| Hasznos szélesség | 650 mm |
| Hasznos mélység | 500 mm |
| egyenkénti fiókkioldással | nem |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 26×20G |
| Termék fajtája | Fiók |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| PVC burkolat fogantyú készlethez 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 26 | 951032 26 |
| Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10 | 951025 10 |
| Feliratcsík készlet 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 26 | 951030 26 |