

bimos

Forgószámoly, szövetkárpit kerekkel**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965411
GTIN	4016849571799
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülésmagasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőfelület puha, fekete szövetkárpitból, körbefutó élvédővel.

Lábkereszt Ø 640 mm.

Szabvány:

DIN 68877

Figyelem:

Ülőlap Ø 400 mm.

Műszaki leírás

Ülőfelület anyaga	Szövet
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Ülőlap Ø	400 mm

Lábkereszt anyaga	Műanyag
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Szék anyagának színe	fekete
Lábkereszt Ø	640 mm
Szabvány	DIN 68877
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	430 - 600 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Kerekek(1 készlet = 5 darab)	963187
------------------------------	--------