

Garant GRIDLINE

**Fiók, 75 kg, 20×24G, Fiók előlap magasság: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931043 300
GTIN	4062406064334
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 75 kg.

**Alkalmazható:**

24×28G szerszámszekrény-ház 931035 sz.

**Tartalom:**

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	275 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Előlapmagasság	300 mm
Súly	18 kg

Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos szélesség G-ben	20
Hasznos mélység G-ben	24
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Hasznos szélesség	500 mm
Hasznos mélység	600 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×24G
Termék fajtája	Fiók

## Tartozék

Feliratcsík készlet 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951030 20
Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10	951025 10
PVC burkolat fogantyú készlethez 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951032 20