

bimos

**Forgósámoly, fa, talpakkal****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965390
GTIN	4016849295527
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülésmagasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőlap bükk-multiplexből, natúr színű lakkozással.

Lábkereszt Ø 640 mm.

Ülőlap Ø 400 mm.

**Szabvány:****DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 430 - 600 mm

Ülőlap Ø: 400 mm

**Műszaki leírás**

Lábkereszt Ø	640 mm
Súly	6,5 kg
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Lábkereszt anyaga	Műanyag

Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Ülőlap Ø	400 mm
Ülőfelület anyaga	Bükk-multiplex
Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt kivitele	Talp
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	430 - 600 mm
Termék fajtája	Zsámoly

## Tartozék

Talpak (1 készlet = 5 darab)	963188
------------------------------	--------