

HOLEX®**Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 17 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630167 6
GTIN	4062406064532
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Csavarokhoz / anyákhoz gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

Keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 633029 sz.

Nyeles hajtószár: 1 db hasonló mint a 632829 sz.

Toldószárak: 1 db 632420 sz. 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633520 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 632300 sz.

Tárolás: Acéllemez doboz

Hossz: 234 mm

Szélesség: 104 mm

Magasság: 41 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13 mm

Műszaki leírás

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-13 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Csomagolás	Acéllemez doboz
Hossz	234 mm
Szélesség	104 mm
Magasság	41 mm

Tartozék

6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631020 8
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631020 4,5
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631020 11
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631020 4
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631020 7
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631020 5
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631020 13
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631020 5,5
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631020 6
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631020 10
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631020 12
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631020 9
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval	632300
Kardáncsukló 1/4 col Típus	633520
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632420 150