

bimos

Forgószámoly, szövetkárpit talppal és lábtartó gyűrűvel**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965412
GTIN	4016849572338
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülés magasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőfelület puha, fekete szövetkárpitból, körbefutó élvédővel.

Lábkereszt \varnothing 680 mm, állítható magasságú lábtartó gyűrű.

Ülőlap \varnothing 400 mm.

Szabvány:**DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 570 - 850 mm

Ülőlap \varnothing : 400 mm

Lábkereszt \varnothing : 680 mm

Szék anyagának színe: fekete

Műszaki leírás

Lábkereszt \varnothing	680 mm
Szék anyagának színe	fekete
Ülőlap \varnothing	400 mm

Szabvány	DIN 68877
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Ülőfelület anyaga	Szövet
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	570 - 850 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------