

Garant GRIDLINE

**Fiók, 75 kg, 26×24G, Fiók előlap magasság: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931163 200
GTIN	4062406064860
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 75 kg.

**Alkalmazható:**

30×28G szerszámszekrény-ház 931155 sz.

**Tartalom:**

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Súly	18 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Hasznos magasság	175 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Előlapmagasság	200 mm
Hasznos mélység G-ben	24

Hasznos szélesség G-ben	26
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Hasznos szélesség	650 mm
Hasznos mélység	600 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	26x24G
Termék fajtája	Fiók

## Tartozék

Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
PVC burkolat fogantyú készlethez10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 26	951032 26
Feliratcsík készlet10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 26	951030 26