


Garant GRIDLINE

Fiók, 200 kg, 46×24G, Fiók előlap magasság: 200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931455 200
GTIN	4062406065003
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított elválasztó lapok elhelyezéséhez 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 200 kg.

Alkalmazható:

50×28G szerszámszekrény-ház 931435 sz.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

Műszaki leírás

Súly	26 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	46×24
Hasznos magasság	175 mm
Előlapmagasság	200 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg

Hasznos mélység G-ben	24
Hasznos szélesség G-ben	46
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Hasznos mélység	600 mm
Hasznos szélesség	1150 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	46×24G
Termék fajtája	Fiók

Tartozék

PVC burkolat fogantyú készlethez 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 46	951032 46
Feliratcsík készlet 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 46	951030 46
Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10	951025 10