


Garant GRIDLINE

Fiók, 200 kg, 46×24G, Fiók előlap magasság: 250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931455 250
GTIN	4062406065010
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított elválasztó lapok elhelyezéséhez 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 200 kg.

Alkalmazható:

50×28G szerszámszekrény-ház 931435 sz.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

Műszaki leírás

Súly	29 kg
Hasznos magasság	225 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Előlapmagasság	250 mm

Fiókok hasznos területe G-ben	46x24
Hasznos mélység G-ben	24
Hasznos szélesség G-ben	46
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Hasznos szélesség	1150 mm
Hasznos mélység	600 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	46x24G
Termék fajtája	Fiók

Tartozék

PVC burkolat fogantyú készlethez 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 46	951032 46
Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10	951025 10
Feliratcsík készlet 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 46	951030 46