


Garant GRIDLINE

Fiók, 200 kg, 46×24G, Fiók előlap magasság: 150mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 931455 150 |
| GTIN | 4062406064990 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított elválasztó lapok elhelyezéséhez 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 200 kg.

Alkalmazható:

50×28G szerszámszekrény-ház 931435 sz.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Súly | 23 kg |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 46×24 |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 200 kg |
| Előlapmagasság | 150 mm |
| Hasznos magasság | 125 mm |

| | |
|--|--|
| Hasznos szélesség G-ben | 46 |
| Hasznos mélység G-ben | 24 |
| Felhasználási terület | Szerszámszekrény |
| Hasznos szélesség | 1150 mm |
| Hasznos mélység | 600 mm |
| egyenkénti fiókkioldással | nem |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 46×24G |
| Termék fajtája | Fiók |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Feliratcsík készlet 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 46 | 951030 46 |
| PVC burkolat fogantyú készlethez 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 46 | 951032 46 |
| Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10 | 951025 10 |