


Garant GRIDLINE

**Fiók, 200 kg, 56×24G, Fiók előlap magasság: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931555 125
GTIN	4062406065058
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított elválasztó lapok elhelyezéséhez 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 200 kg.

**Alkalmazható:**

56×24G szerszámszekrény-ház 931535 sz.

**Tartalom:**

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos területe G-ben	56×24
Előlapmagasság	125 mm
Hasznos magasság	100 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Súly	25 kg

Hasznos mélység G-ben	24
Hasznos szélesség G-ben	56
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Hasznos szélesség	1400 mm
Hasznos mélység	600 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	56×24G
Termék fajtája	Fiók

## Tartozék

Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Feliratcsík készlet10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 56	951030 56
PVC burkolat fogantyú készlethez10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 56	951032 56