


Garant GRIDLINE

Fiók, 200 kg, 56×24G, Fiók előlap magasság: 300mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931555 300
GTIN	4062406065096
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított elválasztó lapok elhelyezéséhez 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 200 kg.

Alkalmazható:

56×24G szerszámszekrény-ház 931535 sz.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

Műszaki leírás

Súly	35 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Előlapmagasság	300 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	56×24
Hasznos magasság	275 mm

Hasznos mélység G-ben	24
Hasznos szélesség G-ben	56
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Hasznos mélység	600 mm
Hasznos szélesség	1400 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	56×24G
Termék fajtája	Fiók

Tartozék

Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Feliratcsík készlet10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 56	951030 56
PVC burkolat fogantyú készlethez10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 56	951032 56